

品番：EA304ZH

品名：半田ごてキット(ガス式)



販売価格	7,280円(税抜) / 8,008円(税込)		
カタログ価格	7,280円(税抜) / 8,008円(税込)		
在庫数	最新在庫: 28 (2026/04/28 17:20現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0688ページ		



カタログ訂正

26/01/07 ●全長/カートリッジ / 使用時間/最高温度(半田コ`テ、ト`チ) 189/10/55/550,1100→198mm/12ml/53分 / 400,1300°C(NO.57)

仕様

〈キット内容〉	半田ごて×1 1.0mmチップ×1 2.4mmチゼル×1 ホットナイフ×1 ヒートブローワー×1 クリーニングスポンジ×1 巻き半田×1	最高温度	半田ごて:400℃ トーチ:1300℃ ホットナイフ:400℃ ヒートブローワー:650℃
能力	25~80W	カートリッジ容量	12ml
使用時間	53分(中火で)	全長	本体:198mm(キャップ装着時) 189mm(キャップ無し時)
加熱時間	17秒	重量	約63g(本体のみ)
自動点火式			
ガス充填タイプで、充電の必要がなく、野外でも安心して使用できます。			
※ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をご使用下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

