


品番 : EA305E-130S

品名 : AC100V/20W/130W 半田鋺(急速加熱/キャップ°付)



販売価格	3,910円(税抜) / 4,301円(税込)		
カタログ価格	3,910円(税抜) / 4,301円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/02 12:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0689ページ		



仕様

メーカー	白光 (HAKKO)	型番	984-01
用途	簡単な電気製品の修理からトランスなど大型部品のはんだ付けまで	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	通常時: 20W スイッチON時: 130W	こて先温度	420℃
全長	205mm	重量	56g
ヒーター	セラミックヒーター	電源コード	2芯ゴムコード
プラグ	平型プラグ		

スイッチをONし続けている間(連続30秒まで)急速に加熱し、立ち上がり時間の短縮や、一時的に大きな熱量が必要な場合に効果的です。

耐熱キャップ付きで出張修理に最適です。

RoHS規制対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.