品番: EA305HB-16

品名: AC100V/ 16W ホットメルトガン(φ11mm)



販売価格	7,000円 (税抜)/7,700円(税込)				
カタログ価 格	7,000円(税抜)/7,700円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/21 02:49現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1523ページ				













仕様

メーカー	ボッシュ	型番	PKP18E
電源	AC100V(50/60Hz)·16W	設定温度	200℃
予熱時間	約7分間	使用スティック径	11mm
サイズ	160(W)×185(D)×50(H)mm	重量	350g
付属品	ノズル(ロングタイプ穴径: φ2.7mm)、 スイングスタンド、ボンドスティック φ11mm×200mm×1本	接着剤吐出量	20g/分

二重絶縁構造

電熱瞬間接着機

ホビーに最適! 手を汚さずにカンタン接着。

電子制御ヒーター採用※ボンドスティックは必ずボッシュ純正品をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.