

品番 : EA305HE-12

品名 : AC100V/100W ホットメルトガン(φ11-12mm)



販売価格	77,000円(税抜) / 84,700円(税込)		
カタログ価格	77,000円(税抜) / 84,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/23 07:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1465ページ		



#### 仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	HGP-HY1
電源	AC100V・100W	ノズル径	2.0mm
使用スティック径	11~12mm		
溶解温度100~200℃、5段階可変			
ダンボール接着・梱包・木材・プラスチック・金属の接着に。			
あらゆる接着材に対応 (ポリアミド・ポリオレフィン接着材も使用可)			
ヒーターの立ち上がりが早く連続作業が行えます。			
付属品	取替え用ロングノズル・スパナ×2本	重量	350g
ホットメルトスティックは EA305HE-1~-3をご使用下さい。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.