

# 品番 : EA305HE-6

品名 : 1.0kg /  $\phi$  11.5x200mm ホットメルトステイック(低温型)



販売価格	4,780円(税抜) / 5,258円(税込)		
カタログ価格	4,780円(税抜) / 5,258円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2025/12/17 22:22現在)		
商品入数	1	販売単位	箱
カタログページ	1523ページ		



## 仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	HMS-L1K
主成分	EVA	色	淡黄褐色
軟化点	約82°C	オープンタイム	約50秒
溶融粘度	3,500mPa.s(120°C)	引張り剪断強度	鋼板:1.5MPa、 ポリカーボネイト:2.0MPa、 ABS:1.7MPa、 木材(ブナ):1.5MPa
内容量	1kg(本数:約50本)	サイズ(1本当たり)	$\phi$ 11.5×200mm
接着可能な素材	アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、 金属、タイル、木、皮革、紙、	用途	ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着

EA305HE-11用

低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。

低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適

省エネ

作業者への負担も軽減

低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.