

品番：EA305HE-6

品名：1.0kg/φ11.5x200mm ホットメルトスティック(低温型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,510円(税抜) / 6,061円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,510円(税抜) / 6,061円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/03 00:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 1465ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|---------------------------------------|------------|---|
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | HMS-L1K |
| 主成分 | EVA | 色 | 淡黄褐色 |
| 軟化点 | 約82℃ | オープンタイム | 約50秒 |
| 熔融粘度 | 3,500mPa.s(120℃) | 引張り剪断強度 | 鋼板:1.5MPa、 ポリカーボネイト:2.0MPa、 ABS:1.7MPa、 木材(ブナ):1.5MPa |
| 内容量 | 1kg(本数:約50本) | サイズ(1本当たり) | φ11.5×200mm |
| 接着可能な素材 | アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、 金属、タイル、木、皮革、紙、 | 用途 | ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着 |

EA305HE-11用

低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。

低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適

省エネ

作業への負担も軽減

低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.