

品番 : EA305HF-1

品名 : AC100V/ 40W ホットメルトガン(ペレットタイプ)



販売価格	52,700円(税抜) / 57,970円(税込)		
カタログ価格	52,700円(税抜) / 57,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/28 18:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1465ページ		



#### 仕様

メーカー	白光(HAKKO)	型番	806-1
用途	緩衝材の固定や包装ラインでの補修作業に	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	安定時:40W 最大:200W	設定温度	180℃
ノズル径	1.0mm	ペレットタンク容量	50cc
サイズ	219×60×178mm	重量	510g
プラグ形状	平型プラグ		

蓄積タンク方式で連続作業が可能なメルター

スプリング圧で押し出すため、手に優しいです。

ランニングコストを抑制できるペレットタイプ

RoHS規制対応品

※ホットメルトペレットはEA305HF-11をご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

