

品番：EA305ZE-12

品名：φ1.2mm 半田送りユニット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 48,400円(税抜) / 53,240円(税込) | | |
| カタログ価格 | 48,400円(税抜) / 53,240円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/23 07:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0693ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|------------------------|----------|-----------|
| メーカー | 白光 (HAKKO) | 型番 | 374-4 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 6W |
| モード | オート/マニュアル | 半田送り時間 | 0~7秒間 |
| 半田送り速度 | 4.5~26mm/秒 | 半田送り量 | 0~182mm |
| 対応はんだ径 | φ1.2mm | 使用可能はんだ量 | 巻き半田1kgまで |
| サイズ | 107(W)×215(D)×106(H)mm | 重量 | 1.6kg |
| プラグ | 2極接地 | | |

ダイヤルではんだを送る「時間」と「速度」を組み合わせることで、はんだの送り量をコントロールします。(AUTOモードの場合のみ)

はんだを送った後、特定の距離だけはんだを引き戻す機構を搭載

糸はんだへV溝を入れる事で、はんだ付け時にフラックスから発生するガスの圧力を逃がし、飛散を軽減します。

鉛フリーはんだ対応

ESD SAFE 静電気対策製品

RoHS規制対応

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.