

品番：EA309A-17

品名：φ1.6x300mm アルミ硬ろう(フラックス内蔵タイプ° /2本)



販売価格	860円(税抜) / 946円(税込)		
カタログ価格	860円(税抜) / 946円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/15 02:49現在)		
商品入数	2	販売単位	PK
カタログページ	0074ページ		



※ロウ付は半田付け…
銀ロウを付いた状態をロウ付け、半田等の
融け易い状態を半田付けといいますが、
※ロウ材の硬ろうタイプ…
…は硬ろうタイプです。融け易い、
…に使用するためには必ず半田等の
…を併用し、必要に応じて半田等の
…を併用する必要があります。



仕様

メーカー	新富士バーナー	型番	RZ-121
線径(mm)	1.6	ロウ付温度	580℃
全長(mm)	300	入数	2本
引張強度	245N/m ² (25kgf/m ²)	成分	銀・銅・亜鉛・錫
フラックス内蔵タイプ			
アルミのロウ付専用			
流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。			
業界初!簡単・強力な配管作業向き			
棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しているため、加熱した母材にロウ材をつけるだけ。			
据えロウ付も可能。			
RoHS対応商品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.