

品番 : EA309A-17

品名 : $\phi 1.6 \times 300\text{mm}$ アルミ硬ろう(フラックス内蔵タイプ / 2本)



販売価格	860円(税抜) / 946円(税込)		
カタログ価格	860円(税抜) / 946円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/11 00:33現在)		
商品入数	2	販売単位	PK
カタログページ	0074ページ		



仕様

メーカー	新富士バーナー	型番	RZ-121
線径(mm)	1.6	ロウ付温度	580°C
全長(mm)	300	入数	2本
引張強度	245N/mm ² (25kgf/mm ²)	成分	銀・銅・亜鉛・錫

フラックス内蔵タイプ

アルミのロウ付専用

流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。

業界初!簡単・強力な配管作業向き

棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しているため、加熱した母材にロウ材をつけるだけ。

据えロウ付も可能。

RoHS対応商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.