品番: EA309A-17

品名: φ1.6x300mm アルミ硬ろう(フラックス内蔵タイプ/2本)



販売価格	850円(税抜)/935円(税込)				
カタログ価 格	850円(税抜)/935円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/12 18:42現在)				
商品入数	2	販売単位	PK		
カタログページ	0075ページ				







仕様

メーカー	新富士バーナー	型番	RZ-121
線径(mm)	1.6	ロウ付温度	580℃
全長(mm)	300	入数	2本
引張強度	245N/mm (25kgf/mm)	成分	銀·銅·亜鉛·錫

フラックス内蔵タイプ

アルミのロウ付専用

流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。

業界初!簡単・強力な配管作業向き

棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しているため、加熱した母材にロウ材をつけるだけ。

据え口ウ付も可能。

RoHS対応商品

株式会社エスコ