

品番：EA311A-31

品名：4ml フラックスペン



販売価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
カタログ価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 20:46現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



### 仕様

メーカー	白光 (HAKKO)	型番	FS242-4C
用途	表面実装部品のはんだ付け、挿入部品のはんだ付け、ワイヤーの予備はんだ、リワーク作業に	内容量	4ml
成分	イソプロピルアルコール(65~75%)・ロジン(25~35%)・活性剤(0.1~3%)	フラックス	無洗浄タイプ
フラックス分類	ROM1	ハライド含有量	0.18±0.03%
銅板腐食試験	合格	銅鏡腐食試験	試験範囲の50%未満にブレイクスルー
絶縁抵抗試験	1×10 <sup>8</sup> Ω以上	電圧印加耐圧湿性試験	マイグレーション発生なし
保管に関する法令	危険物第4類第1石油類 (非水溶性)		

はんだが素早くぬれ拡がる、作業性に優れたフラックス

表面実装などの微細なはんだ付けの場面に最適な筆ペンタイプ

はんだやWICK(はんだ吸取線)に含まれるフラックスだけではんだのぬれ拡がりが悪い場合は、別途フラックスを使用することで作業性が向上します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

