

品番：EA311BA-1.2A

品名：1.2mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)



線径φ0.8mmの商品画像です

仕様

巻	500g	線径	1.2mm
ロウ付温度	227℃	含有量	錫99.2%/銅0.7%
用途	配線・配管用		
フラックス入			
RoHS規制対応品			

販売価格	11,800円(税抜)／12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜)／12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/27 12:19現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0074ページ0694ページ		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.