


品番：EA311CB-14

品名：2.0mm/500g 巻はんだ



販売価格	6,130円(税抜) / 6,743円(税込)		
カタログ価格	6,130円(税抜) / 6,743円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/29 14:27現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0694ページ		



仕様

メーカー	三光金属	型番	RH60
仕様	フラックス入	線径(mm)	2.0
巻(g)	500	用途	金属加工、基板半田付
錫/鉛(%)	60/40	融点	190℃
全長	13.2m	材質	ロジン:1.8%
外観	金属線	比重	7.4
ヤニ入り			
取り扱い上の注意: 素手で扱ってはならない。 必要に応じ保護めがね、マスクを使用する。			
保管:冷暗所に保管する。			
使用時は局所排気を行う。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.