


品番 : EA311CB-2

品名 : 1.2mm/200g 卷はんだ



販売価格	2,950円(税抜) / 3,245円(税込)		
カタログ価格	2,950円(税抜) / 3,245円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2025/12/14 08:18現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0704ページ		



仕様

メーカー	三光金属	型番	RH60
仕様	フラックス入	線径(mm)	1.2
巻(g)	200	用途	金属加工、基板半田付
錫/鉛(%)	60/40	融点	190°C
全長	13.5m	材質	ロジン:1.8%
外観	金属線	比重	7.4

ヤニ入り

取り扱い上の注意:

素手で扱ってはならない。

必要に応じ保護めがね、マスクを使用する。

保管:冷暗所に保管する。

使用時は局部排気を行う。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.