

品番：EA311CC-21

品名：1.0mm/1Kg 巻はんだ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 10,600円(税抜)／ 11,660円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 10,600円(税抜)／11,660円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 （2026/03/29 12:49現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|        |                       |        |      |
|--------|-----------------------|--------|------|
| メーカー   | 三光金属                  | 型番     | H60A |
| フラックス無 |                       |        |      |
| 用途     | ステンレス用はんだ・金属加工・基板はんだ付 | 融点     | 190度 |
| 錫/鉛(%) | 60/40                 | 線径(mm) | 1.0  |
| 巻(g)   | 1,000                 |        |      |

代替品

|                                                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | <div>品番EA311CB-11</div> <div>コメント500g フラックス入り</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|