


品番：EA315-30

品名：150・220A/30m 溶接ケーブルリール



販売価格	164,500円(税抜)／180,950円(税込)			
カタログ価格	164,500円(税抜)／180,950円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/20 05:42現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0079ページ			



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド (HATAYA)	型番	EDR-3038
商品名	溶接ケーブルリール	用途	アーク溶接専用
一次側ケーブル長	1.5m	二次側ケーブル長	30m
許容電流	150A(負荷時間率100%) 220A(負荷時間率 50%)	ケーブル仕様	一次・二次側:WCT38mm ² ×1芯
サイズ	400×430×416(H)mm	重量	24.9kg
付属品	ホルダーセット、キャスター、一次側 ケーブル:1.5m(WCT38mm ²)付		

FRP製円盤は絶縁性が高く、高強度。漏電の心配がなく、溶接時の紫外線にも強さを発揮します。

スムーズな送り出し、巻き取りができるローラー式ケーブルガイド。

ホルダーセットの交換に便利なケーブルジョイント、着脱が簡単です。

電線の電流降下や発熱を防ぐために、必ず許容電流以内でご使用下さい。

屋内用のため、雨の中や水気のある場所では使用しない。

脚プレートの穴を利用し、ボルト又はアンカーボルトで所定の位置にしっかり固定できます。

設置場所による本体のガタツキを、ネジアジャスターで調節できます。

ハンドルの軸受部に耐摩耗性に優れるスリーブベアリングを採用、重いケーブルの巻き取りも楽、頻繁な使用なら、より効果が実感できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.