


品番：EA315AA-15

品名：200A/15m 溶接ホルダーセット



販売価格	31,600円(税抜) / 34,760円(税込)		
カタログ価格	31,600円(税抜) / 34,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/11 22:03現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0078ページ		



仕様

メーカー	堺電業	溶接機	200A用
ケーブル長	15m	ケーブル(WCT)	22m ^m
<セット内容>	3点セットです。 ケーブル×1 ホルダー×1 ケーブルジョイント×1		

ケーブル仕様

- ・用途: 200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
- ・許容電流: 連続105A
- ・使用ケーブル: 導線用1種ケーブル、WCT22m^m
- ・ケーブル長: 15m
- ・シース厚さ: 2.3mm

ホルダー仕様

- ・用途: 200A用
- ・材質: 本体金具: 鍛造
柄: 特殊ファイバーチューブ
- ・ホルダー使用棒径: ϕ 3.2~6.4mm
- ・使用率: 70%
- ・電線接続方式: ネジ止式
- ・電線の最大公称断面: 50mm²
- ・ホルダー長: 216mm
- ・ホルダー重量: 405g

ケーブルジョイント仕様

- ・用途: 200A用

- ・ケーブルジョイント接続部:オス
- ・接続方式:ネジ止式
- ・長さ:200mm
- ・重量:300g
- ・ゴムカバー付

ホルダー金属部分はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われ、JIS規格に基づく耐電圧試験及び各所の検査に合格しています。

本体金具は鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇などに優れています。

ホルダー柄の材質は特殊ファイバークラウドを使用していますので弾力性に富みます。

ケーブルジョイントは、テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています

ケーブルジョイントの使用時自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.