

品番：EA315AG-105

品名：200A/ 5m 溶接機アースセット



販売価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
カタログ価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/10/20 10:48現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0079ページ		



品名	溶接機アースケーブル
品番	EA315AG-105
メーカー	堺電業
仕様	200A用 5m 22mm <sup>2</sup> 銅線用 1種ケーブル

ケーブル長	5m
ケーブル径	11.8mm
ケーブル径	2.3mm
ケーブル径	11.8mm
ケーブル径	2.3mm

## 仕様

メーカー	堺電業	溶接機	200A用
ケーブル長	5m	ケーブル(WCT)	22mm <sup>2</sup>
クランプ範囲	0~50mm	<セット内容>	3点セットです。 ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント

### ケーブル

- ・主としてアーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
- ・導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
- ・ケーブル(WCT):200A用:22mm<sup>2</sup>
- ・ケーブル長:5m
- ・仕上げ外径:11.8mm
- ・許容電流:連続105A
- ・シース厚さ:2.3mm

### アースクリップ

- ・電線接続方式:ターミナル止
- ・最大挟み能力:50mm
- ・重量:680g
- ・アース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。
- ・被溶接物を傷めることなく、取り付けに工具などを必要としないので、簡単に安全にアースを付けることができます。
- ・ねじの加圧圧力により、完全にセツとでき、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。

### ケーブルジョイント(オス)

- ・接続方式:ネジ止式

- ・ゴムカバー付
- ・長さ:200mm
- ・重量:300g

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.