


品番：EA315AH-120

品名：300A/20m 溶接機アースセット



販売価格	56,700円(税抜) / 62,370円(税込)		
カタログ価格	56,700円(税抜) / 62,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/10/20 10:48現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0079ページ		



品番	EA315AH-120
品名	300A/20m 溶接機アースセット
メーカー	堺電業
ケーブル長	20m
ケーブル径	φ14.5mm
ケーブル重量	38m ³
許容電流	連続150A
シース厚さ	2.6mm
接続方式	ネジ止式
最大挟み能力	50mm
電線接続方式	ターミナル止
溶接電流	300A

仕様

メーカー	堺電業	溶接機	300A用
ケーブル長	20m	ケーブル(WCT)	38m ³
<セット内容>	3点セットです。 ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント		

ケーブル

- ・主としてアーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
- ・導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
- ・ケーブル(WCT):300A用:38m³
- ・ケーブル長:20m
- ・仕上げ外径:14.5mm
- ・許容電流:連続150A
- ・シース厚さ:2.6mm

アースクリップ

- ・溶接電流:300A
- ・電線接続方式:ターミナル止
- ・最大挟み能力:50mm
- ・アース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。
- ・被溶接物を傷めることなく、取り付けに工具などを必要としないので、簡単に安全にアースを付けることができます。
- ・ねじの加圧圧力により、完全にセツとでき、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。

ケーブルジョイント(オス)

- ・接続方式:ネジ止式

- ・ゴムカバー付
- ・長さ:200mm
- ・重量:300g

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.