

品番：EA315AH-20


品名：300A/20m 溶接機アースセット



販売価格	54,900円(税抜) / 60,390円(税込)		
カタログ価格	54,900円(税抜) / 60,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/11 22:12現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0078ページ		



品番	EA315AH-20
品名	300A/20m 溶接機アースセット
メーカー	堺電業
規格	300A用
ケーブル長	20m
ケーブル径	φ14.5mm
ケーブル重	38m <sup>2</sup>
ケーブル仕様	導線用1種ケーブル、WCT38m <sup>2</sup>
ケーブル仕様	(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
許容電流	連続150A
ケーブル長	20m
仕上げ外径	14.5mm
シース厚さ	2.6mm



### 仕様

メーカー	堺電業	溶接機	300A用
ケーブル長	20m	ケーブル(WCT)	38m <sup>2</sup>
<セット内容>	3点セットです。 ケーブル×1 アースクリップ×1 ケーブルジョイント×1		

#### ケーブル仕様

- ・用途:主として300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
- ・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT38m<sup>2</sup>  
(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
- ・許容電流:連続150A
- ・ケーブル長:20m
- ・仕上げ外径:14.5mm
- ・シース厚さ:2.6mm

#### アースクリップ仕様

- ・用途:300A溶接機共用
- ・電線接続方式:ネジ止式
- ・最大挟み能力:25mm
- ・重量:380g
- ・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。
- ・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。
- ・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。

ケーブルジョイント仕様(メーカー:三立電器工業 型番:JA300オス)

- ・用途:300A用
- ・ケーブルジョイント接続部:オス
- ・接続方式:ネジ止式
- ・ゴムカバー付
- ・長さ:200mm
- ・重量:300g
- ・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。
- ・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.