

品番：EA315AJ-20

品名：200A/20m 溶接中間ケーブル



販売価格	34,000円(税抜)／ 37,400円(税込)			
カタログ価格	34,000円(税抜)／37,400円(税込)			
在庫数	最新在庫: 5 （2025/12/17 06:03現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0079ページ			



品名	EA315AJ-20
品番	EA315AJ-20
メーカー	堺電業
ケーブル長	20m
シース厚さ	2.3mm
接続方式	ネジ止式
重量	300g
溶接機	200A用
ケーブル(WCT)	22mm ²
許容電流	連続105A
長さ	200mm

仕様

メーカー	堺電業	溶接機	200A用
ケーブル長	20m	ケーブル(WCT)	22mm ²
シース厚さ	2.3mm	許容電流	連続105A
接続方式	ネジ止式	長さ	200mm
重量	300g		
導線用1種ケーブル（導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの）			
ケーブルジョイント（EA315-3:メス／EA315-4:オス）			
ゴムカバー付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.