

品番：EA315AK-10

品名：300A/10m 溶接中間ケーブル



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 29,700円(税抜)／ 32,670円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 29,700円(税抜)／32,670円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/03/29 14:28現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0078ページ                      |      |   |



仕様

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|
| メーカー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 堺電業 | 溶接機       | 300A用 |
| ケーブル長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10m | ケーブル(WCT) | 38m㎡  |
| <p>ケーブル仕様</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・用途:主として300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。</li><li>・許容電流:連続105A</li><li>・使用ケーブル:導線用1種ケーブル WCT38m㎡<br/>(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)</li><li>・仕上げ外径:14.5mm</li><li>・ケーブル長:10m</li><li>・シース厚さ:2.6mm</li></ul>                                                                                          |     |           |       |
| <p>ケーブルジョイント (EA315-3:メス／EA315-4:オス)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・用途:200A溶接機用</li><li>・接続方式:ネジ止式</li><li>・ゴムカバー付</li><li>・長さ:200mm</li><li>・重量:300g</li><li>・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。</li><li>・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。</li></ul> |     |           |       |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

