

品番 : EA315AK-20

品名 : 300A/20m 溶接中間ケーブル



販売価格	52,600円(税抜)／57,860円(税込)		
カタログ価格	52,600円(税抜)／57,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 06:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0079ページ		



#### 仕様

メーカー	堺電業	溶接機	300A用
ケーブル長	20m	ケーブル(WCT)	38㎟

#### ケーブル仕様

- ・用途:300A用
- ・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT 38㎟  
(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
- ・ケーブル長:20m
- ・シース厚さ:2.3mm
- ・許容電流:連続105A

#### ケーブルジョイント仕様(EA315-3:メス／EA315-4:オス)

- ・用途:200A溶接機用
- ・接続方式:ネジ止式
- ・長さ:200mm
- ・重量:300g
- ・ゴムカバー付

#### 代替品

	品番 EA315AK-10 コメント ケーブル長 10m
--	---------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.