


品番 : EA315AS-10

品名 : 300A/10m 溶接機用ケーブル(2次側)



販売価格	22,400円(税抜) / 24,640円(税込)		
カタログ価格	22,400円(税抜) / 24,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/11 15:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0078ページ		



仕様

メーカー	堺電業	溶接機	300A用
ケーブル長	10m	用途	主として、300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
許容電流	連続150A	仕上げ外径	14.5mm
使用ケーブル	導線用1種ケーブル WCT38mm ² (導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)	シース厚さ	2.6mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.