


品番：EA315AS-20

品名：300A/20m 溶接機用ケーブル(2次側)



販売価格	44,800円(税抜) / 49,280円(税込)		
カタログ価格	44,800円(税抜) / 49,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/11 15:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0078ページ		



#### 仕様

メーカー	堺電業	溶接機	300A用
ケーブル長	20m	用途	主として、300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
許容電流	連続150A	仕上げ外径	14.5mm
使用ケーブル	導線用1種ケーブル WCT38mm <sup>2</sup> (導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)	シース厚さ	2.6mm

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.