

品番：EA315GH-1A

品名：単相200V/4kw ノンガス半自動溶接機



販売価格	99,300円(税抜) / 109,230円(税込)		
カタログ価格	99,300円(税抜) / 109,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/20 12:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-SA120P
定格入力電圧	200V	定格入力電流	20A
定格周波数	50Hz/60Hz	入力容量	4.0k VA/2.5kW
定格出力電流	120A	無負荷電圧	30V
定格使用率	40%	使用ワイヤー径	φ0.6/0.8/0.9mm
溶接板厚	1.0~5.0mm	サイズ	230(W)×480(D)×360(H)mm
重量	本体6.5kg(総重量:8.0Kg)	付属品	トーチケーブル2m、アースクリップ付ケーブル3m、チップφ0.9、入力ケーブル(3芯)2.0m <sup>2</sup> -3m、ノズル、ワイヤーサンプルφ0.9
特長	・使用率が向上 安定した溶接 ・インバーター制御により電圧降下時でも安定した溶接が可能 ・小型軽量化 ・各種EMC対策済み ・ダイヤル出力調節 ・ワイヤー送給部内蔵でオールインワン		

代替品



**品番** EA315SE-1

**コメント** 仕様をご確認ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.