

品番：EA315GH-2

品名：AC100V ノンガス半自動溶接機



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 81,100円(税抜)／89,210円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 81,100円(税抜)／89,210円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 （2025/06/20 11:58現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                          |                                                                                      |         |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| メーカー                     | 育良精機                                                                                 | 型番      | ISK-SA090      |
| 入力電流                     | 25A                                                                                  | 周波数     | 50Hz/60Hz      |
| 出力電流                     | 90A                                                                                  | 使用ワイヤー径 | φ0.6/0.8/0.9mm |
| サイズ                      | 230(W)×480(D)×360(H)mm                                                               | 重量      | 本体6.5kg        |
| 付属品                      | トーチケーブル2m、<br>アースクリップ付ケーブル3m、<br>入力ケーブル(3芯)3m、<br>チップφ0.6/φ0.8/φ0.9、<br>ノズル、ワイヤーφ0.9 |         |                |
| インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現 |                                                                                      |         |                |
| 入力電源                     | 100V(单相)                                                                             | 使用率     | 40%            |

代替品

|  |                                                   |
|--|---------------------------------------------------|
|  | <div>品番EA315SE-1</div> <div>コメント仕様をご確認ください。</div> |
|--|---------------------------------------------------|

# 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.