

品番 : EA315GJ-11

品名 : AC100V/70A インバーター直流アーク溶接機



販売価格	76,600円(税抜)／84,260円(税込)		
カタログ価格	76,600円(税抜)／84,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 16:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-LY70Pro
入力電源	AC100V	使用率	80%
出力電流	10A～70A	周波数	50/60Hz
入力	1.8kVA/1.4kW	負荷電圧	23V
無負荷電圧	80V	使用可能溶接棒	最大 φ 2.6mm
本体サイズ	120(W)×290(D)×235(H)mm	重量	4.3kg
付属品	・ホルダー付ケーブル5m ・アースクリップ付ケーブル3m ・入力ケーブル(3芯)3m		

●アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.