

品番：EA315GK-2

品名：単相100V・200V兼用 TIG溶接機



販売価格	322,000円(税抜) / 354,200円(税込)		
カタログ価格	322,000円(税抜) / 354,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/15 23:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

出力電流	200A(100A)	周波数	50/60Hz
入力	TIG溶接: 3.0kW(1.2kW)、 手棒溶接: 5.3kW(1.6kW)	無負荷電圧	70V
本体サイズ	310(W)×610(D)×570(H)mm	重量	25kg

フルデジタル制御。AC/DC TIG溶接機

付属品	トーチケーブル8m・ アースクリップ付ケーブル3m・ 入力ケーブル(3芯)3m・ アルゴン用レギュレーター・ タングステン電極 φ2.4×2・ コレットボディ×2・ コレットチャック×4・ ノズル×4・ ロング・ショートキャップ×1	入力電源	AC200V/AC100V
使用率	TIG溶接: 40%(100%)、 手棒溶接: 30%(30%)		

※()内はAC100V入力時の数値になります。

代替品

品番	EA315GK-2A
コメント	変更点:小型化に変更しました。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.