

品番：EA315GL-1

品名：AC100V エアープラズマ切断機



販売価格	335,800円(税抜)／369,380円(税込)			
カタログ価格	335,800円(税抜)／369,380円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/24 20:07現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0081ページ			



仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-IAP151
入力電源	AC100V(单相)	使用率	30%
出力電流	8～15A	切断可能板厚	軟鋼:6mm 亜鉛メッキ鋼板:6mm ステンレス:6mm アルミニウム:4mm 真鍮:3mm 銅:3mm
周波数	50/60Hz	入力	2.7kVA/2.3kW
本体サイズ	145(W)×450(D)×225(H)mm	重量	22kg
付属品	・L型トーチ付ケーブル6m ・アースクリップ付ケーブル3m ・入力ケーブル(3芯)3m ・チップ×2 ・シールドキャップ×2 ・ディストリビュータ×1 ・電極×2 ・絶縁カバー	注意	正しい電源環境でご利用ください。特にエンジン発電機を使用される場合は容量が3倍以上で、波形がきれいなインバーター方式のものを、正しい電圧設定でご使用ください。
インバーター制御			
コンプレッサー内蔵			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.