

品番：EA315HB-1

品名：単相100V ノンガス半自動溶接機



販売価格	58,700円(税抜)／ 64,570円(税込)		
カタログ価格	58,700円(税抜)／64,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/11 23:38現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	SAW-80
消費電力	2,500kW	出力電流	DC40～75A
使用ワイヤー径	φ0.8mm	ケーブル長	トーチ:1.9m・アース:2m・電源:2m
本体サイズ	211(W)×330(D)×235(H)mm	重量	11kg
使用率オーバー防止機能搭載			
※専用ワイヤー別売(EA315HB-11、12)			
入力電源	AC100V(単相)	使用率	20%
使用温度範囲	-10～40℃		