

品番：EA315MB-3

品名：単相200V デジタルインバータ直流アーク溶接機



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 95,800円(税抜)／105,380円(税込) | | |
| カタログ価格 | 95,800円(税抜)／105,380円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/15 17:08現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0075ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|-------------------------------|-----------|--|
| メーカー | マイト工業 | 型番 | MA-200DR |
| 入力電源 | AC200V | 使用率 | 60% |
| 入力電流 | 50.2A | 出力電流 | 10A～200A |
| 入力 | 8.5kW | 周波数 | 50/60Hz |
| 無負荷電圧 | 74V | 負荷電圧 | 28V |
| 使用可能溶接棒 | 最大 φ 4.0mm | 本体サイズ | 150(W)×460(D)×280(H)mm |
| 重量 | 7.3kg | コード長 | 2.5m (4.0sq) |
| ホットスタート機能 | アークスタート性を向上、10段階設定可能 | アークフォース機能 | 溶接電圧が著しく低下した時、電圧割合で増加させ溶接棒の吸付きを低減できます。10段階設定可能 |
| 付属品 | 出力端子ゴムキャップ×2個 (出力ボルトサイズM8) | | |
| 電撃防止装置内蔵 (ON/OFF切替スイッチ付) | | | |
| 内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護搭載 | | | |
| 異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせ (E01温度異常 1次検知/E02温度異常 2次検知/E09温度異常 3次検知/E13 入力電圧不足) | | | |
| EMC対策済み | | | |

| |
|--|
| デジタル表示で正確な出力電流設定が可能 |
| 直流出力・デジタル制御で安定した出力 |
| ワイヤレスリモコン(別売:EA315MB-11)が使用可能で離れた場所から各設定が可能(操作可能範囲約100m) |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.