品番: EA315MS-2A

品名: AC100V/15A 溶接スケール除去器



販売価格	380,000円(税抜)/ 418,000円(税込)				
カタログ価 格	380,000円(税抜)/418,000円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/16 05:04現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0081ページ				









## 仕様

メーカー	マイト工業	型番	MS-2100
定格入力	AC100V/10A AC200V/5A	周波数	50/60Hz
定格最大出力	40A	コード長	2m(100Vポッキンプラグ付)
サイズ	268(W)×384(D)×225(H)mm	重量	8.6kg
付属品	・電解液4種 ・電解液容器 ・スプレー中和剤 ・M6延長シャフト ・M5変換アダプター ・刷毛×4本 ・刷毛用束ねチューブ ・ステッシャー2種 ・オーリング×2個 ・リングクロス(小)×20枚 ・スーパークロス(30cm)×1巻 ・スーパーフェルト×5枚	機能	・研磨/焼け取り切替機能 ・オートリセット回路内臓 ・電極クリーナー機能 ・チタンの焼け取り ・刷毛モード

## 新制御方式採用

単相100V/単相200V兼用で使用場所を選びません。

- <クロス使用時の特長>
- ・ショート痕が激減!クロス破れによるショートによるキズ跡が激減。

- ・中性電解液での処理能力・スピードUP! ガンコな焼け、裏焼けにも対応。
- ·弱酸性電解液での処理スピードがUP!
- ・ヘアラインや鏡面処理での白ボケ軽減。
- <刷毛使用時の特長>
- ・処理スピード、処理能力UP!
- ·刷毛の寿命が大幅UP!
- ・スパーク(火花)の発生が激減。
- ・電解液の飛び散りが激減!

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.