

品番：EA315MS-2A

品名：AC100V/15A 溶接スケール除去器



販売価格	380,600円(税抜) / 418,660円(税込)		
カタログ価格	380,600円(税抜) / 418,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 07:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0081ページ		



仕様

メーカー	マイト工業	型番	MS-2100
定格入力	AC100V/10A AC200V/5A	周波数	50/60Hz
定格最大出力	40A	コード長	2m(100Vポッキンプラグ付)
サイズ	268(W)×384(D)×225(H)mm	重量	8.6kg
付属品	<ul style="list-style-type: none">・電解液4種・電解液容器・スプレー中和剤・M6延長シャフト・M5変換アダプター・刷毛×4本・刷毛用束ねチューブ・ステッシャー2種・オーリング×2個・リングクロス(小)×20枚・スーパークロス(30cm)×1巻・スーパーフェルト×5枚	機能	<ul style="list-style-type: none">・研磨/焼け取り切替機能・オートリセット回路内臓・電極クリーナー機能・チタンの焼け取り・刷毛モード

新制御方式採用

単相100V/単相200V兼用で使用場所を選びません。

<クロス使用時の特長>

- ・ショート痕が激減!クロス破れによる
ショートによるキズ跡が激減。

- ・中性電解液での処理能力・スピードUP!
ガンコな焼け、裏焼けにも対応。
- ・弱酸性電解液での処理スピードがUP!
- ・ヘアラインや鏡面処理での白ボケ軽減。

<刷毛使用時の特長>

- ・処理スピード、処理能力UP!
- ・刷毛の寿命が大幅UP!
- ・スパーク(火花)の発生が激減。
- ・電解液の飛び散りが激減!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.