

品番：EA315MS-2A

品名：AC100V/15A 溶接スケール除去器



販売価格	380,600円(税抜)／ 418,660円(税込)		
カタログ価格	380,600円(税抜)／418,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2026/02/24 20:07現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0081ページ		



仕様

メーカー	マイト工業	型番	MS-2100
定格入力	AC100V/10A AC200V/5A	周波数	50/60Hz
定格最大出力	40A	コード長	2m(100Vポッキングプラグ付)
サイズ	268(W)×384(D)×225(H)mm	重量	8.6kg
付属品	<ul style="list-style-type: none"><li>・電解液4種</li><li>・電解液容器</li><li>・スプレー中和剤</li><li>・M6延長シャフト</li><li>・M5変換アダプター</li><li>・刷毛×4本</li><li>・刷毛用束ねチューブ</li><li>・ステッシャー2種</li><li>・オーリング×2個</li><li>・リングクロス(小)×20枚</li><li>・スーパークロス(30cm)×1巻</li><li>・スーパーフェルト×5枚</li></ul>	機能	<ul style="list-style-type: none"><li>・研磨/焼け取り切替機能</li><li>・オートリセット回路内臓</li><li>・電極クリーナー機能</li><li>・チタンの焼け取り</li><li>・刷毛モード</li></ul>
新制御方式採用			
単相100V/単相200V兼用で使用場所を選びません。			
<p>&lt;クロス使用時の特長&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ショート痕が激減!クロス破れによる</li><li>    ショートによるキズ跡が激減。</li></ul>			

- ・中性電解液での処理能力・スピードUP!  
ガンコな焼け、裏焼けにも対応。
- ・弱酸性電解液での処理スピードがUP!
- ・ヘアラインや鏡面処理での白ボケ軽減。

<刷毛使用時の特長>

- ・処理スピード、処理能力UP!
- ・刷毛の寿命が大幅UP!
- ・スパーク(火花)の発生が激減。
- ・電解液の飛び散りが激減!

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.