

品番 : EA315SA-1

品名 : 単相100V・200V兼用 ノンガス半自動溶接機



販売価格	155,400円(税抜)／170,940円(税込)		
カタログ価格	155,400円(税抜)／170,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/16 01:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0076ページ		



## 仕様

メーカー	スター電器製造(SUZUKID)	型番	SAY-150N
入力電源	AC200V/AC100V(単相)	使用率	100V:45% 200V:15%
出力電流	100V:DC80A 200V:DC140A	周波数	50/60Hz兼用
入力	100V:2.2kVA 200V:4.4kVA	本体サイズ	270(W)×400(D)×370(H)mm
重量	23kg	使用ワイヤー径	φ0.8・0.9mm
付属品	アースクリップ付コード3m、トーチ付コード3m(極細ノズルB、チップ付)、電源コード2m、2P/100V変換アダプター、手持遮光面(フィルター・カバープレート付)、チップ付ワイヤブラシ	溶接可能板厚	鉄:0.8~6.0mm (板厚3mm以上は200Vのみ使用可) ステンレス:0.8~2.0mm (板厚1.2mm以上は200Vのみ使用可)
絶縁階級	H種	適用材質	鉄、ステンレス
コード長	アースコード:3m トーチコード:3m 電源コード:2m		
ノンガスの為、風に強く、屋外の溶接にも適しています。			
100V/200V兼用ノンガス専用半自動溶接機			

4段階出力調整機能付

使用率オーバー防止機能付

※溶接ワイヤは付属されておりませんので、別途お買い求めください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.