品番: EA315SA-1

品名: 単相100V·200V兼用 ノンガス半自動溶接機



販売価格	<b>155,400円</b> (税抜)/170,940円(税込)				
カタログ価格	155,400円(税抜)/170,940円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/21 17:55現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0077ページ				







使用率とは… 溶接機における10分間の内に使用できる割合 を表します。 例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分 間使用可能を膨胀は、4分間使った後は6分間 休ませる必要がある消費機ということです。

## 仕様

メーカー	スター電器製造(SUZUKID)	型番	SAY-150N		
入力電源	AC200V/AC100V(単相)	使用率	100V:45% 200V:15%		
出力電流	100V:DC80A 200V:DC140A	周波数	50/60Hz兼用		
入力	100V:2.2kVA 200V:4.4kVA	本体サイズ	270(W)×400(D)×370(H)mm		
重量	23kg	使用ワイヤー径	φ0.8·0.9mm		
付属品	アースクリップ付コード3m、トーチ付コード3m(極細ノズルB、チップ付)、電源コード2m、2P/100V変換アダプター、手持遮光面(フィルター・カバープレート付)、チップ付ワイヤブラシ	溶接可能板厚	鉄:0.8~6.0mm (板厚3mm以上は200Vのみ使用可) ステンレス:0.8~2.0mm (板厚1.2mm以上は200Vのみ使用 可)		
絶縁階級	H種	適用材質	鉄、ステンレス		
コード長	アースコード:3m トーチコード:3m 電源コード:2m				

ノンガスの為、風に強く、屋外の溶接にも適しています。

100V/200V兼用ノンガス専用半自動溶接機

4段階出力調整機能付

使用率オーバー防止機能付

※溶接ワイヤは付属されておりませんので、別途お買い求めください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.