

品番：EA315SC-1

品名：単相200V/140A インバーター半自動溶接機

	販売価格157,000円(税抜)／172,700円(税込)			
	カタログ価格157,000円(税抜)／172,700円(税込)			
	在庫数最新在庫: 0 (2025/09/22 01:47現在)			
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ			



仕様

メーカー	スター電器製造 (SUZUKID)	型番	SIV-140
出力電流	DC140A	周波数	50/60Hz
入力	5.2kVA	使用ワイヤー径	φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm
本体サイズ	240(W)×460(D)×360(H)mm	重量	11kg
約11kgのコンパクトボディ。			
ブレージングワイヤ対応			
ダイヤルを回すだけで溶接電圧と電流の簡単設定操作。			
付属品	アースクリップ付コード1.4m、 トーチ付コード2.5m、電源コード2m	入力電源	AC200V(単相)
使用率	20%		

代替品

	品番EA315SE-6A コメント仕様を確認ください。
--	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.