

品番：EA315SE-1

品名：単相100V・200V兼用 インバータ直流溶接機



販売価格	59,200円(税抜) / 65,120円(税込)		
カタログ価格	59,200円(税抜) / 65,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/28 08:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0075ページ		



使用率とは、
定電流に於ける10分間の使用できる割合
を指します。
例として、電流40Aで動作し、10分間の中で4分
間使用可能な場合は、40%使用率は5分間
使用可能な場合は50%使用率となります。

仕様

メーカー	スター電器製造 (SUZUKID)	型番	SIM-120
入力電源	AC200V/AC100V(単相)	使用率	100V:45% 200V:35%
出力電流	DC120A	周波数	50/60Hz兼用
使用可能溶接棒	φ 1.4~3.2mm	サイズ	150(W)×347(D)×268(H)mm
重量	7kg	付属品	100Vプラグ(接地2P-15A-125V)、 2P/100V変換アダプター、手持遮光 面(フィルター・カバープレート付)、 アースクリップ付コード2m、ホルダー 付コード3m
電源コード長	2m	溶接可能板厚	鉄:1.2~6.0mm ステンレス:1.2~6.0mm 鋳物:2.0~5.0mm
適用材質	鉄、ステンレス、鋳物		

入力100V:2.2kVA、200V:4.9kVA

持ち運びに便利な、小型・軽量設計。

ホットスタート機能付の為、アークスタートも良好です。

異常温度保護機能付。

溶接初心者でも、母材(溶接物)に溶接棒がくっ付きにくく、スムーズなアークスタートと安定した溶接ができます。

放射ノイズを低減するEMIに対応。

使用率オーバー防止機能付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.