品番: EA315SE-6A

品名: 単相200V/200A インバーター直流溶接機



| 販売価格 | 41,100円 (税抜)/ 45,210円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 41,100円(税抜)/45,210円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/11/21 17:59現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログページ | 0076ページ | | | | |





















軟鋼、ステンレス対応

仕様

| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | SIM-200 | | |
|------------|--|---------|---|--|--|
| 入力電源 | AC200V(単相) | 使用率 | 25% | | |
| 出力電流 | 200A | 使用可能溶接棒 | φ1.4~φ5.0mm | | |
| 重量 | 5.1kg | 本体サイズ | 125(W)×395(D)×212(H)mm | | |
| コード長 | 5m | 機能 | アークフォース調節ダイヤル、アンチス ティック、電撃防止、シナジー機能、イン バーター制御 | | |
| 周波数 | 50/60Hz兼用 | 定格入力容量 | 手棒溶接(MMA):10kVA TIG溶接:6.44kVA | | |
| 溶接可能板厚 | 鉄:1.2~10.0mm ステンレス:1.2~10.0mm 鋳物:2.0~6.0mm | 適用材質 | 鉄、ステンレス、鋳物 | | |
| 付属品 | 出力端子カバー(赤/黒各1個) | | | | |
| リフトTIG溶接対応 | | | | | |
| | | | | | |

| MMA(手棒溶接)とTIG溶接を切り替えることが出来ます。 |
|---------------------------------------|
| 取外しが可能なショルダーベルト付で、現場の持ち運びにも便利です。 |
| インバータ制御で安定したアークと溶接品質が得られます。 |
| 液晶デジタルパネル採用により設定が簡単に行えます。 |
| シナジーモードで手早い設定(出力電流調整) |
| ※2次側のコードは付属していません。別途用途にあわせてお買い求めください。 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.