

品番：EA315SE-6A

品名：単相200V/200A インバーター直流溶接機



販売価格	41,100円(税抜) / 45,210円(税込)		
カタログ価格	41,100円(税抜) / 45,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/17 22:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0075ページ		



使用上の注意
本溶接機は、10分以内の使用で冷却を必要とします。
連続使用時は、10分以内の使用で冷却を必要とします。
連続使用時は、10分以内の使用で冷却を必要とします。
連続使用時は、10分以内の使用で冷却を必要とします。

仕様

メーカー	スター電器製造 (SUZUKID)	型番	SIM-200
入力電源	AC200V(単相)	使用率	25%
出力電流	200A	使用可能溶接棒	φ 1.4～φ 5.0mm
重量	5.1kg	本体サイズ	125(W)×395(D)×212(H)mm
コード長	5m	機能	アークフォース調節ダイヤル、アンチスティック、電撃防止、シナジー機能、インバーター制御
周波数	50/60Hz兼用	定格入力容量	手棒溶接(MMA):10kVA TIG溶接:6.44kVA
溶接可能板厚	鉄:1.2～10.0mm ステンレス:1.2～10.0mm 鋳物:2.0～6.0mm	適用材質	鉄、ステンレス、鋳物
付属品	出力端子カバー(赤/黒各1個)		
リフトTIG溶接対応			
軟鋼、ステンレス対応			

MMA(手棒溶接)とTIG溶接を切り替えることができます。

取外しが可能なショルダーベルト付で、現場の持ち運びにも便利です。

インバータ制御で安定したアークと溶接品質が得られます。

液晶デジタルパネル採用により設定が簡単に行えます。

シナジーモードで手早い設定(出力電流調整)

※2次側のコードは付属していません。別途用途にあわせてお買い求めください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.