

品番 : EA315SG-1

品名 : 単相100V・200V兼用 エアープラズマ切断機



販売価格	200,300円(税抜) / 220,330円(税込)		
カタログ価格	200,300円(税抜) / 220,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 02:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0081ページ		



仕様

メーカー	スター電器製造(SUZUKID)	型番	APC-40
入力電源	200V/100V(単相)	使用率	200V:60% 100V:100%
切断可能板厚	軟鋼:4mm(100V)/10mm(200V) ステンレス:3mm(100V)/9mm (200V) アルミ:2mm(100V)/6mm(200V)	出力電流	DC10~40A(DC8~15A)
周波数	50/60Hz兼用	入力	6.8kVA(2.5kVA)
本体サイズ	287(W)×446(D)×343(H)mm	重量	16kg
必要エアー圧	200V:0.4~0.5MPa 100V:0.2~0.3MPa	エアー流量	200V:100L/min 100V:60L/min
コード長	トーチ:6m・アース:4m・電源:7m	付属品	アースクリップ付コード4m、トーチ付コード6m、電源コード7m
適用材質	鉄、ステンレス、アルミニウム	スタート方式	パイロットアーク方式

※()内はAC100V入力時の数値になります。

パイロットアークにより、ノンタッチでアークスタートができます。また、カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアーク切れが少なく、滑らかな切断が可能。

使用率オーバー防止機能付。

★大容量収納コンパクトにより、コード類が本体に完全収納できます。

※使用にはコンプレッサーが必要です。

適応コンプレッサー:圧力(0.2~0.3MPa/100V、0.4~0.5MPa/200V) エア一流量100L/min

作業環境を選ばない入力100/200V兼用(自動切替)です。

カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアーク切れが少なく、滑らかな切断が可能です。

トーチスイッチ保護カバーにより、トリガスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防止します。

※コンプレッサーは内蔵されておりません。

※本機とコンプレッサーを同じ電源で使用した場合、ブレーカーの容量によってはブレーカーが落ちる場合がありますので、ご注意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.