品番: EA315SN-1

品名:ステンレス溶接焼け取り機



販売価格	321,600円(税抜)/353,760円(税込)					
カタログ価 格	321,600円(税抜)/353,760円(税込)					
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/11 02:27現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログ ページ	0081ページ					







仕様

電源最大出力	100V 360W	最大出力電流サイズ	30A 210(W)×85(D)×280(H)mm
重量	2.8kg	付属品	ペンタイプトーチ、トーチケーブル、アースケーブル、電解液2種(ボマー、ニュートラルボマーLB)各100ml、電解液用容器、ステンレストーチ電極11mm、Oリング11mm用、カーボンブラシM・S、ブラシM用スリーブ、スモールブラシアダプタ、ロールボンドパット×2、ロールボンド用ハサミ
材質	鉄	トーチ電極	11mmステンレス製トーチ電極

狭い所や細かい部分の焼け取りに最適です。

ダブルインバーターボード搭載にてスパークしても電源が落ちません。

最軽量モデル。現場作業に最適。

ブラシMとブラシSが使用可能。

株式会社エスコ