

品番 : EA315SS-50

品名 : AC100V/750W 溶接ヒュームコレクター(50Hz)



販売価格	430,000円(税抜) / 473,000円(税込)		
カタログ価格	430,000円(税抜) / 473,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/06 01:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	スイデン(Suiden)	型番	SFC-M600-1V-5
電源	AC100V(50Hz)	消費電力	750W
出力電流	7.6A	風量	11m ³ /min
静圧	2.23kPa	騒音	75dB
極数	2P	回転数	2880/min
フィルター面積	10m ²	サーマル値	10A
コード	2.0mm ² ×3芯×7.2m(プラグ付き)	重量	84kg
サイズ	587(W)×838(D)×732(H)mm	材質	SECC
吸込み口直径	φ200mm	キャスター	自在(ストッパー付)×4
ダストチャンバー容量	1.8L	付属品	ダクト1本,ダクトパイプ1本,ダクトアーム

1個,吸込口1個,ダクトバンド2個,面ファスナー1本,M6ネジ4本,φ6スプリングワッシャー4個,取扱説明書1部

伸縮するダクトアームで自在性が高く必要な場所に保持可能で1～1.5mまで伸縮可能

ダストアームは360°旋回可能

フィルターが簡単に取り出せる為、掃除や交換が容易

溶接ヒュームを貯めるダストチャンパー搭載

溶接ヒュームに特化した構造

スイッチにモータ保護装置内蔵

代替品



品番 EA315SS-50A

コメント 変更点:価格

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.