

品番：EA315SS-50A

品名：AC100V/750W 溶接ヒュームコレクター(50Hz)



販売価格	453,000円(税抜) / 498,300円(税込)		
カタログ価格	453,000円(税抜) / 498,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/28 16:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0078ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

この商品はお客様組み立て品です。

## 仕様

メーカー	スイデン(Suiden)	型番	SFC-M600-1V-5
電源	AC100V(50Hz)	消費電力	750W
出力電流	7.6A	風量	11m <sup>3</sup> /min
静圧	2.23kPa	騒音	75dB
サイズ	587(W)×838(D)×732(H)mm	吸込み口直径	φ200mm
重量	84kg	材質	SECC
キャスター	自在(ストッパー付)×4	極数	2P
回転数	2880/min	フィルター面積	10m <sup>2</sup>
サーマル値	10A	コード	2.0mm2×3芯×7.2m(プラグ付き)
ダストチャンバー容量	約1.8L	付属品	ダクト、ダクトパイプ、ダクトアーム、吸込口、ダクトバンド×2、面ファスナー、M6ネジ×4、φ6スプリングワッシャー×4

伸縮するダクトアームは自在性が高く必要な場所に保持可能で1~1.5mまで伸縮可能

ダクトアームは360°旋回可能

溶接ヒュームに特化した構造

ダストチャンバー搭載、底に溜まった塵はダストチャンバーから簡単に処理できます。

フィルターは工具不要で簡単に脱着でき、メンテナンスの手間を軽減します。

スイッチにモータ保護装置内蔵

移動に便利なキャスター付き

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.