

品番：EA315SS-50A

品名：AC100V/750W 溶接ヒュームコレクター(50Hz)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 453,000円(税抜) / 498,300円(税込)  |      |   |
| カタログ価格  | 453,000円(税抜) / 498,300円(税込)  |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/06 03:18現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0078ページ                      |      |   |



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

この商品はお客様組み立て品です。

### 仕様

|            |                        |         |   |
|------------|------------------------|---------|---|
| メーカー       | スイデン(Suiden)           | 型番      | SFC-M600-1V-5   |
| 電源         | AC100V(50Hz)           | 消費電力    | 750W  |
| 出力電流       | 7.6A                   | 風量      | 11m <sup>3</sup> /min                                       |
| 静圧         | 2.23kPa                | 騒音      | 75dB  |
| サイズ        | 587(W)×838(D)×732(H)mm | 吸込み口直径  | φ200mm  |
| 重量         | 84kg                   | 材質      | SECC  |
| キャスター      | 自在(ストッパー付)×4           | 極数      | 2P  |
| 回転数        | 2880/min               | フィルター面積 | 10m <sup>2</sup>  |
| サーマル値      | 10A                    | コード     | 2.0mm2×3芯×7.2m(プラグ付き)                                       |
| ダストチャンバー容量 | 約1.8L                  | 付属品     | ダクト、ダクトパイプ、ダクトアーム、吸込口、ダクトバンド×2、面ファスナー、M6ネジ×4、φ6スプリングワッシャー×4 |

伸縮するダクトアームは自在性が高く必要な場所に保持可能で1~1.5mまで伸縮可能

ダクトアームは360°旋回可能

溶接ヒュームに特化した構造

ダストチャンバー搭載、底に溜まった塵はダストチャンバーから簡単に処理できます。

フィルターは工具不要で簡単に脱着でき、メンテナンスの手間を軽減します。

スイッチにモータ保護装置内蔵

移動に便利なキャスター付き

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.