

品番 : EA315SW-21

品名 : $\phi 19\text{mm}$ 溶接トーチ用ガイド



販売価格	980円(税抜)／1,078円(税込)		
カタログ価格	980円(税抜)／1,078円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/17 16:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0078ページ		



仕様

メーカー	スター電器製造(SUZUKID)	型番	P-823
適合ノズル	$\phi 19\text{mm}$	材質	鉄
サイズ(mm)	70×24×33(H)	重量(g)	35
半自動溶接機のノズルに取付、ワイヤの突き出し量を最適化する事が可能です			
手元のブレが抑えられ、的確に溶接個所を狙うことが可能。			
初心者や、点付け溶接の多い方にオススメです。			
ワイヤー突出し長さを一定にし、適正な溶接出力が得られます。(推奨10mm)			
突き出しの長さは工具レスのつまみネジで調整ができます。			
仮止めなどの点付け溶接を連続的に行う場合にも活躍します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.