

品番：EA316A-2

品名：酸素調整器(関東式・雌ネジ)



販売価格	16,600円(税抜)／ 18,260円(税込)		
カタログ価格	16,600円(税抜)／18,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/15 20:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0071ページ		



仕様

適応ガス	酸素ガス	1次側使用範囲	14.7MPa
2次側使用範囲	0.1～0.97MPa	標準流量	30Nm3/h (P2 0.8MPaの時)
接続	関東式(雌ネジ)	重量	1530g
逆流防止器は付いておりません			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.