

品番 : EA316A-3BA

品名 : 酸素調整器(関西式雄ネジ/乾式安全器内蔵型)



販売価格	27,900円(税抜)／30,690円(税込)		
カタログ価格	27,900円(税抜)／30,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/11 00:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0068ページ		



仕様

使用範囲(MPa)1次側	15	使用範囲(MPa)2次側	0.1~0.99
接続	関西式(雄ねじ)	適用ガス	酸素
1次側圧力計	0~25MPa	2次側圧力計	0~2.5MPa
材質	本体:真鍮 ダイヤフラム:合成ゴム シート:快削黄銅	重量	1.53kg
標準流量	30m3/h (P2=0.8MPa、標準状態)		
逆火防止器内蔵型ゲージプロテクター付			
レンチで締められる為、漏れが少ないです。			
突起部が少ないコンパクトボディ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.